


Variante 1: Pre-Cut - fertig zugeschnittene Formen

1. Mask auf Brille halten und Klammernpositionen bestimmen, die Klammern können auch weiter innen als Mask-Rand sein. Kein weiteres Zuschneiden nötig, Mask dürfen übergross sein. (4 Klammern, 2 oben und 2 unten)
2. Mittels Stanzzange Löcher stanzen. Wenn die Klammern am Mask-Rand positioniert sind, genügt 1 Loch pro Klammer. Klammern, welche weiter innen als Mask-Rand positioniert sind, benötigen 2 Löcher, welche mit der Zange gleichzeitig gestanzt werden können.
3. ColorClip-Klammern in der zur Brille passenden Dicke durch die Löcher ziehen, vorstehendes Ende abschneiden,
4. Schutzfolie entfernen – Fertig.



Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
540240	Starter Mask-24	Set mit 24 Mask, Klammern und Zange
540120	Starter Mask-12	Promo-Set mit 12 Mask, Klammern, Zange und Etuis
547924	Mask ass.-24	24 Mask, pro Farbe und Sorte je 2 Stk.
547912	Mask ass.-12	12 Mask, pro Farbe und Sorte je 1 Stk.
526011	Stanzzange	zum Stanzen der ColorClip-Löcher
003670	Mask-Etui, grau	passend für alle Mask-Grössen S und L
003606	Etui schwarz	passend für die Mask-Grössen S